

**BDMT 11T308 ER-JT, PR1810, Type: GG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227366 GG
GTIN	4960664026654
Artikelklasse	25A

Omschrijving**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$. Exact 90° tot $a_p = 5,5$ mm.

Technische beschrijving

Type	GG
Voeding f_z per tand	0,09 – 0,16 mm
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	BDMT 11T308 ER-JT
Soort	PR1810
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	50 m/min	S
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
nat minimaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		