

**Vlakfrees 47,5° MFPN45, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 80/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222800 80/5
GTIN	4960664602360
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-vlakfrees met dubbelzijdige vijfhoekige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering en de geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

Technische beschrijving

Onderlegplaat	229750
Wisselplaatschroef	229700
Snijkant-Ø D _c	80 mm
Opnameboring-Ø	27 mm
Spanschroef voor onderlegplaat	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Maximale snijdiepte a _{p max}	6 mm
Totale lengte L _{totaal}	50 mm

geschikte wisselplaat	PN.. 1205
Maximale buiten- \varnothing D_{\max}	93 mm
Aantal snijkanten Z	5
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	47,5 graden
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Onderlegplaat	229750
Spanschroef	229700
Spanschroef	229702