

**SPMT 1806 EDER-NB2, PR1835, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	224012 ST1400
GTIN	4960664030071
Artikelklasse	25A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Speciale wisselplaatgeometrie zorgt voor gereduceerde snijkrachten en verbeterde spaanbreuk. Alle types met **Wiper-snijanten** voor hoge voedingen.

**Toepassing:**

**NB2 / NB3:** algemene toepassing.

**Opmerking:**

**Frezen worden wisselend uitgerust met hetzelfde aantal wisselplaten van vorm NB2 en NB3.** Let op de combinatieaanduidingen op de houder.

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 1 \times D$ .

**Technische beschrijving**

Plaatdikte E	6,35 mm
Voeding $f_z$ per tand	0,06 - 0,25 mm
Type	ST1400
Hoekradius	1,2 mm
ISO-code wisselplaat	SPMT 1806 EDER-NB2

Soort	PR1835
Snijmateriaal	HM
Toepassing	Standaard
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	P
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
nat minimaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		