

**Garant**

**FeedKing frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 40/4mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212905 40/4
GTIN	4045197320902
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Dynamisch** werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkraft, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

**Voordeel:**

Bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

**Opmerking:**

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	42 mm
Snijkant-Ø $D_c$	40 mm
Ø $D_2$	28,7 mm
Opnamedraad M	M16
Ø $D_1$ h6	17 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 09T308

Wisselplaatschroevenset	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	1,15 mm
$\varnothing D_3$	24 mm
Aantal snijkanten Z	4
Inwendige koeling	ja
Rampinglengte L voor $\alpha_{\max}$	23,5 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	64 mm
Helicoïdaal frezen $a_p$	1,15 mm
Raminghoek $\alpha_{\max}$	0,73 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Serie	FeedKing
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8
Wisselplaatschroevenset10-delig	219933
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP