

**Vlakfrees 47,5° MFPN45, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 100/8mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 222800 100/8  |
| GTIN          | 4960664602445 |
| Artikelklasse | 250           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogrendement-vlakfrees met dubbelzijdige vijfhoekige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering en de geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

**Technische beschrijving**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Maximale buiten-Ø $D_{max}$     | 113 mm    |
| Maximale snijdiepte $a_{p max}$ | 6 mm      |
| Wisselplaatschroef              | 229700    |
| Snijkant-Ø $D_c$                | 100 mm    |
| geschikte wisselplaat           | PN.. 1205 |
| Totale lengte $L_{totaal}$      | 50 mm     |
| Opnameboring-Ø                  | 32 mm     |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Aantal snijkanten Z  | 8           |
| Schachtuitvoering    | met boring  |
| Instelhoek $\kappa$  | 47,5 graden |
| Inwendige koeling    | nee         |
| Verspaningsstrategie | HPC         |
| Producttype          | Vlakfrees   |

---

## Accessoires

|             |        |
|-------------|--------|
| Spanschroef | 229700 |
|-------------|--------|