

**SPMT 1806 EDSR-NB2T, PR1835, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	224018 ST1400
GTIN	4960664030125
Artikelklasse	25A

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciale wisselplaatgeometrie zorgt voor gereduceerde snijkrachten en verbeterde spaanbreuk. Alle types met **Wiper-snijanten** voor hoge voedingen.

Toepassing:

NB2T / NB3T: ideaal voor **onderbroken snedes**, hoge verspaningscapaciteit en hoge voedingen.

Opmerking:

Frezen worden wisselend uitgerust met hetzelfde aantal wisselplaten van vorm NB2 en

NB3. Let op de combinatieaanduidingen op de houder.

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 1 \times D$.

Technische beschrijving

Hoekradius	1,2 mm
Plaatdikte E	6,35 mm
Voeding f_z per tand	0,06 - 0,25 mm
Type	ST1400

ISO-code wisselplaat	SPMT 1806 EDSR-NB2T
Soort	PR1835
Snijmateriaal	HM
Toepassing	Vorbewerken
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
nat minimaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		