

**PNMU 1205 ANER-GM, PR1510, Type: GG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222814 GG
GTIN	4960664671144
Artikelklasse	25A

Omschrijving**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.Voeding f_z per tand: 0,11 – 0,44 mm**Technische beschrijving**

Type	GG
Voeding f_z per tand	0,11 – 0,44 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	10
ISO-code wisselplaat	PNMU 1205 ANER-GM
Soort	PR1510
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		