

Garant

FeedKing frees voor hoge voedingen, met boring, $\varnothing D$ / Aantal snijkanten Z: 80/7mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	212910 80/7
GTIN	4045197411761
Artikelklasse	210

Omschrijving
Uitvoering:

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkraft, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

Voordeel:

bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	XD.. 09T308
Snijkant- $\varnothing D_c$	80 mm
$\varnothing D_3$	64 mm
Totale lengte L_{totaal}	50 mm

Opnameboring-Ø	32 mm
Wisselplaatschroevenset	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,15 mm
Aantal snijkanten Z	7
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	144 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	158 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1,15 mm
Rampinglengte L voor α_{\max}	63,5 mm
Raminghoek α_{\max}	0,27 graden
Serie	FeedKing
Instelhoek κ	9 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219933