

Garant
XDLW 070308 SR, HB7525, Type: ST1400


Bestelgegevens

Bestelnummer	212926 ST1400
GTIN	4045197581525
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Voeding f_z per tand: 0,65 mm

ISO-code wisselplaat: XDLW 070308 SR

Type: ST1400

Hoekradius: 0,8 mm

Programmeerradius bij $a_{p \max}$: 1,58 mm

Technische beschrijving

Type	ST1400
ISO-code wisselplaat	XDLW 070308 SR
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,58 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7525
Snijmateriaal	HM

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,85 mm
Voeding f_z per tand	0,65 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		