


Garant

FeedKing frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:
100/7mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212910 100/7
GTIN	4045197514394
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkraft, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

Voordeel:

bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,8 mm
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Ø D_3	79 mm
Opnameboring-Ø	32 mm

geschikte wisselplaat	XD.. 120408
Snijkant-Ø D _c	100 mm
Wisselplaatschroevenset	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Aantal snijkanten Z	7
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	179 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	198 mm
Helicoïdaal frezen a _p	1,85 mm
Rampinglengte L voor α _{max}	78,5 mm
Raminghoek α _{max}	0,22 graden
Serie	FeedKing
Instelhoek κ	12 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219800