

Garant**XDLW 120408 SR, HB7525, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212972 ST1400
GTIN	4045197581761
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Voeding f_z per tand: 1 mm

ISO-code wisselplaat: XDLW 120408 SR

Type: ST1400

Hoekradius: 0,8 mm

Programmeerradius bij $a_{p \max}$: 2,6 mm**Technische beschrijving**

Type	ST1400
ISO-code wisselplaat	XDLW 120408 SR
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	2,6 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7525
Snijmateriaal	HM

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,8 mm
Voeding f_z per tand	1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		