

Garant**XDLW 070308 ER, HB7720, Type: HART**

Bestelgegevens

Bestelnummer	212932 HART
GTIN	4045197581563
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Voeding f_z per tand: 0,36 mm

ISO-code wisselplaat: XDLW 070308 ER

Type: HART

Hoekradius: 0,8 mm

Programmeerradius bij $a_{p \max}$: 1,58 mm

Technische beschrijving

Type	HART
ISO-code wisselplaat	XDLW 070308 ER
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,58 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7720
Snijmateriaal	HM

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,85 mm
Voeding f_z per tand	0,36 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 50 HRC	geschikt	100 m/min	H
Staal < 55 HRC	geschikt	80 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	50 m/min	H
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		