

**Garant**
**PKD-volradiusfrees met inwendige koeling Rechte snede, PKD, Ø e8 DC: 8 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	209655 8
GTIN	4045197513342
Artikelklasse	11Y

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

**Hoogrendement-PKD-frees, wanneer zeer hoge eisen worden gesteld aan het verspaningsvolume in de GFK-, CFK- en grafietbewerking.**

**Rechte snede** voor neutraal gebruik.

Aantal tanden Z: 2

Aantal tanden Z: 2

Snijlengte  $L_c$ : 10 mm

Afkoppellengte  $L_1$  incl. vrijloop: 20 mm

Vrijloop-Ø  $D_1$ : 7,4 mm

Totale lengte L: 80 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 8 mm

**Technische beschrijving**

Aantal tanden Z	2
Snijkant-Ø $D_c$	8 mm
Voeding $f_z$ voor kanten in grafiet	0,09 mm
Voeding $f_z$ voor kopieerfrezen in GFK CFK	0,08 mm
Afkoppellengte $L_1$ incl. vrijloop	20 mm
Voeding $f_z$ voor kanten in GFK CFK	0,05 mm
Vrijloop-Ø $D_1$	7,4 mm
Voeding $f_z$ voor kopieerfrezen in grafiet	0,14 mm
Schacht-Ø $D_s$	8 mm

Totale lengte L	80 mm
Snijlengte L <sub>c</sub>	10 mm
Radius R	4 mm
Coating	PKD
Snijmateriaal	PKD
Norm	Fabrieksnorm
Tolerantie nominale Ø	e8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a <sub>e</sub> bij freesoperatie	0,2×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a <sub>e</sub> bij freesoperatie	0,05×D bij kopieerfreen
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling	ja
Gekleurde ring	zwart
Producttype	Schachtfrees

## Dienstverlening

Schachtslijpen Type HB	129100 HB
------------------------	-----------