

**Garant**

**TwinCut vlakfrees 45° normale steek, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:  
80/6mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	213415 80/6
GTIN	4045197605504
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vanaf Ø 160 mm voor opnames volgens DIN 2079 met 4 extra bevestigingsboringen en zonder inwendige koeling.

**Toepassing:**

Met dubbelzijdige platen met 8 snijkanten (ON. U) of platen met 4 snijkanten (SN. U).

**Reservedeel:**

Onderlegplaat nr. 219897 is toepasbaar voor beide wisselplaattypes.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Geen gecombineerde toepassing van ON. U en SN. U toegestaan.

**Technische beschrijving**

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Spanschroef voor onderlegplaat	219899

Opnameboring-Ø	27 mm
Totale lengte $L_{tot.}$ voor ON.U-platen	48,3 mm
geschikte wisselplaat	SN.U
geschikte wisselplaat	ON.U
Totale lengte $L_{tot.}$ voor SN.U-platen	50 mm
Onderlegplaat	219897
Maximale buiten-Ø $D_{max}$ voor SN.U-platen	95,2 mm
Maximale buiten-Ø $D_{max}$ voor ON.U-platen	91,8 mm
Wisselplaatschroevenset	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Aantal snijkanten Z	6
Serie	TwinCut
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219898
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Onderlegplaat	219897
Spanschroef	219899