


**CNMG 160612, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250377 CA125P
GTIN	4960664013920
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Voeding $f$	0,28 - 0,88 mm/omw,
Spaanbreker	PH
Snijdiepte $a_p$	1 - 10 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	CA125P
ISO-code wisselplaat	CNMG 160612
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij materiaal	HM
Hoekradius	1,2 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draaien