

**DNMG 150604, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250696 CA125P
GTIN	4960664014170
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Soort	CA125P
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	PQ
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draaien