

**DCMT 11T302, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260488 CA125P
GTIN	4960664018093
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Tolerantie	M
Soort	CA125P
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Spaanbreker	GK
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,2 mm

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien