

**VNMG 160408, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251754 CA125P
GTIN	4960664014439
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
Soort	CA125P
Voeding $f$	0,13 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijanten	4
Spaanbreker	PQ

Producttype

Wisselplaat voor het draaien