

**Hoekfrees 90° MFWN, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 80/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	225615 80/4
GTIN	4960664647613
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Frees met dubbelzijdige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering alsmede geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	WNMU 0806..
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Wisselplaatschroef	229700 (T15; 4,2 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	8 mm
Onderlegplaat	229751
Snijkant-Ø D_c	80 mm
Opnameboring-Ø	27 mm

Aantal snijkanten Z	4
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229700
Onderlegplaat	229751