


**WN.G 080408, Soort: CA125P**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	252114 CA125P
GTIN	4960664024476
Artikelklasse	25E

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Soort	CA125P
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
Voeding $f$	0,15 - 0,6 mm/omw,
Aantal wisselingen/snij kanten	6
ISO-code wisselplaat	WN.G 080408
Snij materiaal	HM
Snij diepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken
Tolerantie	M
Hoekradius	0,8 mm

Spaanbreker	PMG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien