

**Hoekfrees 90° MFWN, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 200/10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	225615 200/10
GTIN	4960664647651
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Frees met dubbelzijdige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering alsmede geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie. Zonder inwendige koeling.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	200 mm
Opnameboring-Ø	60 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	8 mm
geschikte wisselplaat	WNMU 0806..
Onderlegplaat	229751
Totale lengte L_{totaal}	63 mm
Wisselplaatschroef	229700 (T15; 4,2 Nm)

Aantal snijkanten Z	10
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229700
Onderlegplaat	229751