


**WNMG 080412, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252116 CA125P
GTIN	4960664024483
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Spaanbreker	PMG
Snij materiaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	1,2 mm
Voeding $f$	0,15 - 0,6 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Tolerantie	M
Snedecondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm

Soort	CA125P
Producttype	Wisselplaat voor het draaien