

Garant**Verstelbare verzinker, Weldonschacht, Schacht-Ø Ds h6: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216620 25
GTIN	4045197133526
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:****Geluidsarm frezen** door **stabiele constructie**.**Toepassing:**

Afbramen van kanten, ronde en lange gaten en voor het verzinken. Stabiele bedrijfsomstandigheden zijn een voorwaarde (niet geschikt voor boormachines). **Voor hoeken van 10°– 80° traploos instelbaar.**

Opmerking:

Tolerantie van schaalverdeling $\pm 2,5^\circ$. **Gebruik een instelapparaat voor de exacte instelling van het aantal graden.** GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Klemschroef voor cassette	219946
Schacht-Ø D _s h6	25 mm
Cassette	219958
Wisselplaat nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770	32-050
geschikte wisselplaat	TO.. 1604
Wisselplaatschroef	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Afkoppellengte L ₁	30 mm
Aantal snijkanten Z	1

Totale lengte L_{totaal}	95 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelbereik afschuinhoek	10-80 graden
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Verzinkboren

Accessoires

Spanschroef	219844
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm	211750 3,0
Spanschroef	219946
Reservecassette voor verzinkfrezen	219958
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP