

**DCMT 070204, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260483 CA125P
GTIN	4960664018079
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Tolerantie	M
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Soort	CA125P
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Aantal wisselingen/snijanten	2
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Spaanbreker	GK
Producttype	Wisselplaat voor het draaien