


Garant
SNMU 14T7 ANER, HB7520, Type: UNI

Bestelgegevens

Bestelnummer	213466 UNI
GTIN	4045197606402
Artikelklasse	21A

Omschrijving
Uitvoering:

Dubbelzijdig met 2x4 snijkanten.

Advies:

Voor de hoogste oppervlaktekwaliteit plaattolerantie E kiezen en met schraapfreespla(a)t(en) combineren.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$: 6 mm

Technische beschrijving

Type	UNI
ISO-code wisselplaat	SNMU 14T7 ANER
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm

Aantal wisselingen/snijkanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	280 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		