

**DNMG 150608, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250697 CA115P
GTIN	4960664041879
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,8 mm
Soort	CA115P
Spaanbreker	PQ
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snij kanten	4
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het draaien