

**DNMG 150604, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250696 CA115P
GTIN	4960664041862
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snedecndities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Soort	CA115P
Spaanbreker	PQ
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien