


Garant
ONMU 05T6 ANER, HB7730, Type: GG


Bestelgegevens

Bestelnummer	213437 GG
GTIN	4045197662880
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdig met 2×8 snijkanten.

Advies:

Voor de hoogste oppervlaktekwaliteit plattolerantie E kiezen en met schraapfreespla(a)t(en) combineren.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$: 3 mm

Type: GG

Voeding f_z per tand: 0,3 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,3 mm
Type	GG
Aantal wisselingen/snijkanten	16
ISO-code wisselplaat	ONMU 05T6 ANER

Soort	HB7730
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	3 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		