

Garant
ONMU 05T6 ANER, HB7520, Type: UNI


Bestelgegevens

Bestelnummer	213438 UNI
GTIN	4045197605962
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdig met 2×8 snijkanten.

Advies:
Voor de hoogste oppervlaktekwaliteit plattolerantie E kiezen en met schraapfreespla(a)t(en) combineren.
Opmerking:

 Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

 Maximale snijdiepte $a_{p \max}$: 3 mm

Type: UNI

Technische beschrijving

Type	UNI
Aantal wisselingen/snijkanten	16
ISO-code wisselplaat	ONMU 05T6 ANER
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	3 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	280 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		