

**WN.G 080408, Soort: CA115P**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252114 CA115P
GTIN	4960664046409
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	6
Soort	CA115P
Snedeccondities	continu
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	WN.G 080408
Tolerantie	M
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	PMG
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes

Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien