


**CCMT 120412, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260206 CA115P
GTIN	4960664045372
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Soort	CA115P
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snedeccondities	continu
ISO-code wisselplaat	CCMT 120412
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 340 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snij materiaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Tolerantie	M
Snij diepte a_p	0,5 - 3 mm
Spaanbreker	GK

Hoekradius	0,4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien