


**CC.T 060202, Soort: CA115P**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260192 CA115P
GTIN	4960664045327
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 340 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	continu
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Spaanbreker	GK
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	CA115P
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snijmateriaal	HM

Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien