


**DNMG 150608, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250892 CA115P
GTIN	4960664040834
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	1 - 5 mm
Snedecoördinaten	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 380 m/min
Spaanbreker	PH
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijanten	4
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Soort	CA115P
Hoekradius	0,8 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draaien