

**TNMG 160408, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251583 CA115P
GTIN	4960664046331
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Soort	CA115P
Snedeccondities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Spaanbreker	PMG
Voeding $f$	0,15 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien