


**WNMG 080412, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252116 CA115P
GTIN	4960664046416
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	PMG
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snikanten	6
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Hoekradius	1,2 mm
Soort	CA115P

Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien