


TNMG 160408, Soort: SW05

Bestelgegevens

Bestelnummer	251583 SW05
GTIN	4960664629893
Artikelklasse	25E

Omschrijving

TNMG 160408 SW05 Soort: SW05

Spaanbreker: MU

Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Voeding f : 0,1 - 0,35 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	Ti
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,1 - 0,35 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Snedecndities	continu
Spaanbreker	MU
Soort	SW05

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien