

Garant**Vlakfrees 45° rechtssnijdend, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 40/4mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 214200 40/4 |
| GTIN | 4045197131386 |
| Artikelklasse | 210 |

Omschrijving

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| geschikte wisselplaat | SE.. 1204.. |
| Snijkant-Ø D _c | 40 mm |
| Maximale buiten-Ø D _{max} | 53 mm |
| Totale lengte L _{totaal} | 40 mm |
| Opnameboring-Ø | 16 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |
| Aantal snijkanten Z | 4 |
| Schachtuitvoering | met boring |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Instelhoek κ | 45 graden |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk |
| Inwendige koeling | ja |
| Verspaningsstrategie | MTC |
| Gereedschapswissel | PowerCard |
| Producttype | Vlakfrees |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit voor Torx Plus [®] , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus [®] -profiel 20IP | 674252 20IP |
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm | 211750 5,7 |
| Wisselplaatschroevenset 10-delig | 219800 |