

**Kracht-vlaksnijtang met 20° gebogen kop, Totale lengte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	725610 200
GTIN	4003773081913
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

hoge snijcapaciteit bij relatief lage krachtsinspanning dankzij speciale hefboomoverbrenging. Snijkanten inductief gehard (ca. 59 HRC). Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met meercomponenten-bekleding. **Met openingsveer** en geïntegreerde vergrendeling. **Kop 20° gebogen voor vlakke snedes.**

Toepassing:

Voor het vlak snijden van zachte materialen zoals kunststof-aluminium, koper (ook Cu-stroomrails tot 3×10 mm), lood.

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed en in meerdere stappen oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	200 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	6 mm
Snijkant	inductief gehard
gebogen kop	20 graden
Greep	Meercomponenten-bekleding
Materiaal	Chroom-vanadium-electrostaal
Oppervlak	gezwart
met openingsveer	ja

met stelschroef	ja
Producttype	Snijdende tang