

Garant**Vlakfrees 45° rechtssnijdend, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:
125/10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214200 125/10
GTIN	4045197131492
Artikelklasse	210

Omschrijving**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	125 mm
Maximale buiten-Ø D_{max}	138 mm
Opnameboring-Ø	40 mm
Totale lengte L_{totaal}	63 mm
geschikte wisselplaat	SE.. 1204..
Wisselplaatschroevenset	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Aantal snijkanten Z	10
Schachtuitvoering	met boring

Instelhoek κ	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus [®] , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus [®] -profiel 20IP	674252 20IP
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219800
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm	211750 5,7