

**Garant****Vlakfrees 45° rechtssnijdend, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 50/5mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	214200 50/5
GTIN	4045197131409
Artikelklasse	210

## Omschrijving

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

## Technische beschrijving

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	40 mm
Maximale buiten-Ø $D_{\text{max}}$	63 mm
Snijkant-Ø $D_c$	50 mm
geschikte wisselplaat	SE.. 1204..
Wisselplaatschroevenset	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Opnameboring-Ø	22 mm
Aantal snijkanten Z	5
Schachtuitvoering	met boring

Instelhoek $\kappa$	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219800