

Garant**GARANT Softcut HSI-hogevoedingsfrees, met boring, ØD / aantal snijkanten
Z: 42/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214848 42/3
GTIN	4067263117223
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

De wisselplaten zijn met 15° in de houder geplaatst.

Toepassing:

f_z -waarde 0,8 mm selecteren.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 3,0** met steel nr. **674252 gr. 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	16 mm
Wisselplaatschroevenset	219833 (15IP; 3Nm)
Serie	Softcut®
geschikte wisselplaat	SO.. 1205..
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	56,5 mm

Snijkant- $\varnothing D_c$	42 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	2,8 mm
Rampinglengte L voor α_{\max}	15 mm
$\varnothing D_3$	17,4 mm
Aantal snijkanten Z	3
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	78,3 mm
Raminghoek α_{\max}	1,75 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	15 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm	211750 3,0
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219833
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP