

Perslucht-excenterschuurmachine, Type: R036CC1HL



Bestelgegevens

Bestelnummer	079657 R036CC1HL
GTIN	663023170923
Artikelklasse	03I

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige excenter-schuurmachines met urethaan klitsteunschijf. **Comfortabel gebruik** dankzij composiet-behuizing met laag gewicht en ergonomische vormgeving. **Robuuste, stabiele** en **trillingsarme persluchtaandrijving** met stalen cilinder, laag geluidsniveau. Krachtige excenterschuurmachine voor **externe afzuiging**. Met 5 mm slag.

Opmerking:

Klitschijven zie nr. 567775 of 567901.

Technische beschrijving

Geluidsproductie	82 dB(A)
Maximale luchtbehoefte	498 l/min
Gewicht	0,9 kg
Schuurzool-Ø	150 mm
Slag	5 mm
Type afzuiging	Extern
Maximale vibratie volgens EN	3,9 m/s ²

Maximaal toerental	13000 min ⁻¹
Energievoorziening	Door middel van perslucht aangedreven
Producttype	Excenterschuurmachine