

Perslucht-excenterschuurmachine, Type: 4152HLSR



Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 079657 4152HLSR |
| GTIN | 663023066226 |
| Artikelklasse | 03I |

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige excenter-schuurmachines met urethaan klitsteunschijf. **Comfortabel gebruik** dankzij composiet-behuizing met laag gewicht en ergonomische vormgeving. **Robuuste, stabiele** en **trillingsarme persluchtaandrijving** met stalen cilinder, laag geluidsniveau. Lichte en betrouwbare 75mm-excenterschuurmachine voor **externe afzuiging**. Met 2,5 mm slag.

Opmerking:

Klitschijven zie nr. 567775 of 567901.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Slag | 2,5 mm |
| Maximale vibratie volgens EN | 4,7 m/s ² |
| Maximaal toerental | 12000 min ⁻¹ |
| Type afzuiging | Extern |
| Schuurzool-Ø | 75 mm |
| Maximale luchtbehoefte | 430 l/min |
| Gewicht | 0,8 kg |

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Geluidsproductie | 82 dB(A) |
| Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven |
| Producttype | Excenterschuurmachine |