


**HELIGRIP snij-inzetdelen, IC8250, Steekbreedte w / hoekradius R: 3/0,3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273409 3/0,3
GTIN	7291075482683
Artikelklasse	26C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geoptimaliseerde spanomvorming en spaancontrole.

**Toepassing:**

Voor axiaal en radiaal steekdraaien, af- en insteken, axiaal steken en voor binnenbewerking. (HELIGRIP- snij-inzetdelen voor axiaal steken alleen compatibel met HFHR-houder).

**T.b.v.:**

Snijplaathouder nr. 273766 – 273768.

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Tolerantie steekbreedte w	0,05 mm
Hoekradius R	0,3 mm
Voeding f draaien	0,14 - 0,18 mm/omw,
Voeding f insteken	0,07 - 0,11 mm/omw,
INSL	15,8 mm
Steekbreedte w	3 mm

Snijdiepte $a_p$	0,4 - 1,8 mm
Aantal wisselingen/snijanten	1
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	T
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	45 - 260 m/min
Soort	IC8250
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien