

**DCMT 11T308, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260387 CA510
GTIN	4960664697656
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DCMT 11T308 CA510 Soort: CA510
 Spaanbreker: HQ
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 140 - 450 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	HQ
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 450 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	continu

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien