

Rechte slijper, Type: GGS30LS



Bestelgegevens

Bestelnummer	077265 GGS30LS
GTIN	4053423237399
Artikelklasse	03C

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, handzame rechte slijper voor allerlei slijpwerkzaamheden.

- **Constant-elektronica voor een constant toerental, ook bij hoge belasting.**
- **Nieuw spansysteem voor spelingvrije fixatie van de slijpstiften voor nauwkeurig werken.**
- **Zachte aanloop en KickBack Stop: Als er een blokkering wordt herkend, wordt de machine direct uitgeschakeld.**
- **Uitschakelkoolborstels voor een hoge bescherming van de motor.**
- **Hoge levensduur door directe koeling en dubbel afgedicht kogellager.**
- **6-traps toerentalkeuze voor verschillende materialen.**

Ideaal voor veeleisende metaalbewerking en het slijpen van steen, zelfs in krappe ruimtes.

Levering:

Inclusief spantang 6 mm, 2 spansleutels SW 19.

Technische beschrijving

Gewicht	1,7 kg
Fabrikantnummer	GGG 30 LS
maximale spantang-Ø	6 mm
Netfrequentie	50 Hz
Elektronische toerentalkeuze	ja
Maximale vibratie volgens EN	3 m/s ²
Toerentalbereik	7000 - 33000 min ⁻¹

Nominale spanning	230 V
Wattage	750 W
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Rechte slijper