

**Garant****Freesplaat 55°, HB7720, Gangen per inch: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217295 11
GTIN	4045197445490
Artikelklasse	21C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor draad &gt;1 inch.

**Technische beschrijving**

Gangen per inch	11
Diepte t	1,478 mm
Plaatgeometrie	Volprofiel
Buiten-Ø D	26 mm
Aantal spaangroeven	6
Draadspoed	2,309 mm
Toepassing	Binnen en buiten
Soort	HB7720
Snijmateriaal	HM

Draadsoort	BSW-LH
Draadsoort	G
Draadsoort	G-LH
Draadsoort	BSW
Flankhoek	55 graden
Type	P26
Aantal snijkanten Z	6
Snijrichting	rechts en links
Producttype	Snij-inzetdeel voor circulair frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	500 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	400 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	250 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	250 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	60 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	45 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt	35 m/min	H
Staal < 67 HRC	geschikt	30 m/min	H
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	S
GG(G)	geschikt	180 m/min	K

Uni	geschikt
nat maximaal	geschikt
droog	geschikt