


**TNMG 160404, Soort: CA510**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251582 CA510
GTIN	4960664699193
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	1 - 4,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	PS
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Voeding $f$	0,15 - 0,6 mm/omw,
Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien