

Perslucht-excenterschuurmachine, Type: R036CS1HL



Bestelgegevens

Bestelnummer	079657 R036CS1HL
GTIN	663023170978
Artikelklasse	03I

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige excenter-schuurmachines met urethaan klitsteunschijf. **Comfortabel gebruik** dankzij composiet-behuizing met laag gewicht en ergonomische vormgeving. **Robuuste, stabiele** en **trillingsarme persluchtaandrijving** met stalen cilinder, laag geluidsniveau. Krachtige excenterschuurmachine met **geïntegreerde afzuiging** voor oppervlakken zonder groeven. Met 5 mm slag.

Opmerking:

Klitschijven zie nr. 567775 of 567901.

Technische beschrijving

Type afzuiging	Geïntegr. afzuiging
Maximale vibratie volgens EN	3,9 m/s ²
Maximale luchtbehoefte	498 l/min
Slag	5 mm
Schuurzool-Ø	150 mm
Gewicht	0,9 kg
Geluidsproductie	82 dB(A)

Maximaal toerental	13000 min ⁻¹
Energievoorziening	Door middel van perslucht aangedreven
Producttype	Excenterschuurmachine