

**TNMG 220408, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251587 CA510
GTIN	4960664699438
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

TNMG 220408 CA510 Soort: CA510

Spaanbreker: PS

Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 4,5 mm

Voeding  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 450 m/min

**Technische beschrijving**

Voeding $f$	0,15 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Spaanbreker	PS
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	continu
Snijdiepte $a_p$	1 - 4,5 mm
Soort	CA510

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 220408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien